



Plaquette DNMG pour finition 50 pièces, HB7140-2, Réf.: 150604



Données de commande

N° commande	GG2923 150604
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Revêtement	revêtu
Application principale	M
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Type d'outils	HM
Classement finition/ébauche	Finition
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 230 mm/min
Quantité	50
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Sommaire	250658 HB7140-2
Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,25 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Nombre de changements/dents	4
Code ISO plaquette	DNMG 150604

Fiche technique

Profondeur de coupe $a_{p \max}$	2,75 mm
Nuance	HB7140-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	VS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2923 150604