

Garant**Plaquette CCGT pour semi-finition 50 pièces, HU7310, Réf.: 060202****Données de commande**

N° commande	GG3806 060202
GTIN	4067263097341
Classe d'article	GGN

Description technique

Rayon d'angle	0,2 mm
Avance f	0,05 - 0,5 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	350 - 600 mm/min
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	2 mm
Application principale	N
Code ISO plaquette	CCGT 060202
Sommaire	260140 HU7310
Quantité	50
Classement finition/ébauche	Finition
Prof. coupe a_p	0,1 - 4 mm
Revêtement	non revêtu
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,15 mm
Type d'outils	HM
Nombre de changements/dents	2

Tolérance	G
Nuance	HU7310
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	AM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3806 060202