



Plaquette DCMT pour semi-finition 50 pièces, HBT130, Réf.: 11T308



Données de commande

N° commande	GG2669 11T308
GTIN	4067263096603
Classe d'article	GGN

Description technique

Code ISO plaquette	DCMT 11T308
Rayon d'angle	0,8 mm
Type d'outils	Carbure
Nombre de changements/dents	2
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,55 mm
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	2,75 mm
Prof. coupe a_p	0,3 - 2,5 mm
Avance f	0,05 - 0,35 mm/tr
Classement finition/ébauche	Finition
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 200 mm/min
Sommaire	260508 HBT130
Revêtement	TiCN
Quantité	50

Application principale	M
Nuance	HBT130
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	MM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2669 11T308