

## Fiche technique



### Plaquette de fraisage BDMT 070302 ER-JS, pour fraises à dresser, PR1835



#### Données de commande

N° commande	227151 INOX
GTIN	4960664026142
Classe d'article	25A

#### Description

##### Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour  $a_e = 0,3 \times D$ . 90° précis jusqu'à  $a_p = 4$  mm.

#### Description technique

Type	INOX
Avance $f_z$ par dent	0,05 – 0,08 mm
Rayon d'angle	0,2 mm
Nuance	PR1835
Code ISO plaquette	BDMT 070302 ER-JS
Nuance	PR1835
Type d'outils	Carbure
Revêtement	revêtu
Type de produit	Plaquette pour fraisage

### Données utilisateur

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	50 m/min	S
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		