

Garant**Plaquette SCMT pour finition 30 pièces, HB7020-2, Taille: 09T304****Données de commande**

N° commande	GG2828 09T304
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	140 - 400 mm/min
Type d'outils	HM
Code ISO plaquette	SCMT 09T304
Application principale	P
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	3,25 mm
Avance f	0,07 - 0,25 mm/tr
Sommaire	260742 HB7020-2
Nombre de changements/dents	4
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Quantité	30
Nuance	HB7020-2

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	SS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2828 09T304