

Garant

Plaquette CCGT pour semi-finition 50 pièces, HB7310, Réf.: 060204



Données de commande

N° commande	GG3807 060204
GTIN	4067263097723
Classe d'article	GGN

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	350 - 600 mm/min
Application principale	N
Nombre de changements/dents	2
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	2 mm
Type d'outils	HM
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Quantité	50
Prof. coupe a_p	0,1 - 4 mm
Avance f	0,05 - 0,5 mm/tr
Rayon d'angle	0,4 mm
Sommaire	260142 HB7310
Classement finition/ébauche	Finition
Code ISO plaquette	CCGT 060204
Tolérance	G

Fiche technique

Nuance	HB7310
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	AM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3807 060204