

**Plaquette CCGT pour semi-finition 50 pièces, HB7310, Réf.: 09T302****Données de commande**

N° commande	GG3807 09T302
GTIN	4067263097747
Classe d'article	GGN

Description technique

Rayon d'angle	0,2 mm
Prof. coupe a_p	0,1 - 4 mm
Type d'outils	HM
Avance f	0,05 - 0,5 mm/tr
Nombre de changements/dents	2
Application principale	N
Classement finition/ébauche	Finition
Sommaire	260148 HB7310
Quantité	50
Vitesse de coupe v_c Application principale	350 - 600 mm/min
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,15 mm
Code ISO plaquette	CCGT 09T302
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	3,25 mm
Tolérance	G

Fiche technique

Nuance	HB7310
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	AM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3807 09T302