

**Plaquette TCMT pour finition 50 pièces, HBT130, Réf.: 110204****Données de commande**

N° commande	GG2683 110204
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Prof. coupe a_p	0,1 - 1 mm
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Revêtement	TiCN
Quantité	50
Nombre de changements/dents	3
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	2,75 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Sommaire	260966 HBT130
Type d'outils	HM
Application principale	M
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 220 mm/min
Code ISO plaquette	TCMT 110204
Avance f	0,05 - 0,2 mm/tr
Rayon d'angle	0,4 mm

Nuance	HBT130
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	MF
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2683 110204