


Plaquette TCMT pour finition 50 pièces, HBT130, Réf.: 16T304

Données de commande

N° commande	GG2683 16T304
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Code ISO plaquette	TCMT 16T304
Revêtement	TiCN
Classement finition/ébauche	Finition
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Application principale	M
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 220 mm/min
Type d'outils	HM
Avance f	0,05 - 0,2 mm/tr
Nombre de changements/dents	3
Quantité	50
Prof. coupe a_p	0,1 - 1 mm
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	4 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Sommaire	260968 HBT130

Fiche technique

Nuance	HBT130
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	MF
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2683 16T304