



Plaquette DCGT pour finition 30 pièces, HB7315-1, Réf.: 11T302



Données de commande

N° commande	GG3811 11T302
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Quantité	30
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,15 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Sommaire	260356 HB7315-1
Rayon d'angle	0,2 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 600 mm/min
Type d'outils	HM
Application principale	N
Avance f	0,03 - 0,1 mm/tr
Nombre de changements/dents	2
Prof. coupe a_p	0,05 - 0,6 mm
Code ISO plaquette	DCGT 11T302
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	2,75 mm
Tolérance	G

Fiche technique

Nuance	HB7315-1
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	AF
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3811 11T302