

**Garant****Plaquette DCGT pour finition 30 pièces, HB7315-1, Réf.: 11T304****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | GG3811 11T304 |
| GTIN             | 4067263092278 |
| Classe d'article | GGN           |

**Description technique**

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Classement finition/ébauche                   | Finition         |
| Avance f                                      | 0,03 - 0,1 mm/tr |
| Application principale                        | N                |
| Profondeur de coupe $a_{p \min}$              | 0,25 mm          |
| Nombre de changements/dents                   | 2                |
| Code ISO plaquette                            | DCGT 11T304      |
| Sommaire                                      | 260359 HB7315-1  |
| Type d'outils                                 | HM               |
| Prof. coupe $a_p$                             | 0,05 - 0,6 mm    |
| Quantité                                      | 30               |
| Rayon d'angle                                 | 0,4 mm           |
| Vitesse de coupe $v_c$ Application principale | 120 - 600 mm/min |
| Profondeur de coupe $a_{p \max}$              | 2,75 mm          |
| Tolérance                                     | G                |

## Fiche technique

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Nuance             | HB7315-1                |
| Condition de coupe | Continue                |
| Brise-copeaux      | AF                      |
| Type de produit    | Plaquette pour tournage |

### #Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3811 11T304