

Garant**Plaquette DCGT pour finition 50 pièces, HU7315-1, Réf.: 11T302****Données de commande**

N° commande	GG3812 11T302
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Avance f	0,03 - 0,1 mm/tr
Sommaire	260356 HU7315-1
Type d'outils	HM
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	2,75 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Nombre de changements/dents	2
Revêtement	non revêtu
Quantité	50
Rayon d'angle	0,2 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 600 mm/min
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,15 mm
Application principale	N
Prof. coupe a_p	0,05 - 0,6 mm

Code ISO plaque	DCGT 11T302
Tolerance	G
Shade	HU7315-1
Cutting condition	Continue
Chipbreaker	AF
Type of product	Plaque for turning

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3812 11T302