

**Plaquette DNMG pour semi-finition 30 pièces, HB7130-2, Réf.: 150608****Données de commande**

N° commande	GG2925 150608
GTIN	4067263094296
Classe d'article	GGN

Description technique

Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Nombre de changements/dents	4
Rayon d'angle	0,8 mm
Application principale	M
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 240 mm/min
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,55 mm
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	3,75 mm
Sommaire	250762 HB7130-2
Quantité	30
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Classement finition/ébauche	Finition
Tolérance	M
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	DNMG 150608

Fiche technique

Nuance	HB7130-2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	VM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2925 150608