

Garant**Plaquette DNMG pour semi-finition 50 pièces, HB7120-1, Réf.: 150608****Données de commande**

N° commande	GG2927 150608
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,55 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Sommaire	250762 HB7120-1
Application principale	M
Quantité	50
Type d'outils	HM
Tolérance	M
Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	3,75 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 260 mm/min
Nombre de changements/dents	4
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Code ISO plaquette	DNMG 150608

Fiche technique

Rayon d'angle	0,8 mm
Nuance	HB7120-1
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	VM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2927 150608