

Garant**Plaquette DCGT pour semi-finition 50 pièces, HB7310, Réf.: 11T308****Données de commande**

N° commande	GG3818 11T308
GTIN	4067263098140
Classe d'article	GGN

Description technique

Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,55 mm
Code ISO plaquette	DCGT 11T308
Avance f	0,05 - 0,5 mm/tr
Type d'outils	HM
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	2,75 mm
Nombre de changements/dents	2
Quantité	50
Classement finition/ébauche	Finition
Prof. coupe a_p	0,1 - 4 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Application principale	N
Sommaire	260464 HB7310
Vitesse de coupe v_c Application principale	350 - 600 mm/min
Tolérance	G

Fiche technique

Nuance	HB7310
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	AM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3818 11T308