

**Plaquette SCMT pour semi-finition 30 pièces, HB7020-2, Taille: 120404****Données de commande**

N° commande	GG2834 120404
GTIN	4067263095613
Classe d'article	GGN

Description technique

Type d'outils	HM
Application principale	P
Sommaire	260765 HB7020-2
Classement finition/ébauche	Finition
Rayon d'angle	0,4 mm
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	4,25 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	110 - 350 mm/min
Avance f	0,08 - 0,3 mm/tr
Code ISO plaquette	SCMT 120404
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Nombre de changements/dents	4
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Quantité	30
Nuance	HB7020-2

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	SM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2834 120404