



Taraud machine GARANT Vap Tap HSS-E Type E, vaporisé, M: M10



Données de commande

N° commande	135815 M10
GTIN	4069515002486
Classe d'article	13V

Description

Exécution:

Taraud machine universel GARANT Vap Tap. Utilisable **en toute sécurité** dans un **large éventail de matériaux**. **Longueur de col et de goujure** optimisée pour une **meilleure évacuation des copeaux** dans les filetages **profonds**. **Nuance de coupe HSS-E** performante avec **teneur en vanadium** accrue pour une meilleure **résistance à l'usure**. **Surface vaporisée** pour faciliter l'évacuation du copeau.
Type E (entrée sur 1,5 – 2 filets).

Description technique

Type d'outils	HSS E
Type de filetage	M
Taille de filetage	M10
Profondeur de filetage	30 mm
Filetage Ø	10 mm
Ø perçage	8,5 mm
Longueur totale L	100 mm
Pas de filetage	1,5 mm
Nombre de goujures	3
Classe de tolérance	ISO 2 6H
Nombre de dents Z	3

Fiche technique

Ø queue D _s	10 mm
Carré corps □	8 mm
Norme	DIN 371
Revêtement	vaporisé
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	E
Angle d'hélice	40 degré
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous borgnes
Sens de la coupe	droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage dynamique
Bague de couleur	Vert
Série	Vap Tap
Type de produit	Tarauds

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	18 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	13 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	18 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	15 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	15 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	6 m/min	M
CuZn	moyennement adaptée	15 m/min	N
Uni	adaptée		

Fiche technique

Huile	adaptée
av. arrosage max.	adaptée