

Garant**Plaquette SCGT pour semi-finition 30 pièces, HU7310, Taille: 120404****Données de commande**

N° commande	GG3821 120404
GTIN	4067263098195
Classe d'article	GGN

Description technique

Avance f	0,05 - 0,5 mm/tr
Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	4,25 mm
Application principale	N
Nombre de changements/dents	4
Code ISO plaquette	SCGT 120404
Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,25 mm
Sommaire	260765 HU7310
Rayon d'angle	0,4 mm
Type d'outils	Carbure
Vitesse de coupe v_c Application principale	350 - 600 mm/min
Revêtement	non revêtu
Prof. coupe a_p	0,1 - 4 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Quantité	30
Tolérance	G

Fiche technique

Nuance	HU7310
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	AM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3821 120404