

Garant**Plaquette DNMG pour semi-finition 50 pièces, HB7140-2, Réf.: 150604****Données de commande**

N° commande	GG2929 150604
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Sommaire	250760 HB7140-2
Application principale	M
Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 200 mm/min
Quantité	50
Revêtement	revêtu
Classement finition/ébauche	Finition
Code ISO plaquette	DNMG 150604
Tolérance	M
Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,25 mm
Nombre de changements/dents	4
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Rayon d'angle	0,4 mm

Fiche technique

Type d'outils	HM
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	3,75 mm
Nuance	HB7140-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	VM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2929 150604