

Garant**Plaquette SCMT pour semi-finition 50 pièces, HB7020-2, Taille: 09T308****Données de commande**

N° commande	GG2837 09T308
GTIN	4067263095606
Classe d'article	GGN

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	110 - 350 mm/min
Avance f	0,08 - 0,3 mm/tr
Rayon d'angle	0,8 mm
Type d'outils	HM
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,55 mm
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	3,25 mm
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Code ISO plaquette	SCMT 09T308
Classement finition/ébauche	Finition
Quantité	50
Sommaire	260763 HB7020-2
Application principale	P
Nombre de changements/dents	4

Nuance	HB7020-2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	SM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2837 09T308