

Garant**Plaquette SCGT pour semi-finition 50 pièces, HU7310, Réf.: 120404****Données de commande**

N° commande	GG3823 120404
GTIN	4067263098201
Classe d'article	GGN

Description technique

Rayon d'angle	0,4 mm
Nombre de changements/dents	4
Type d'outils	HM
Sommaire	260765 HU7310
Prof. coupe a_p	0,1 - 4 mm
Code ISO plaquette	SCGT 120404
Vitesse de coupe v_c Application principale	350 - 600 mm/min
Application principale	N
Avance f	0,05 - 0,5 mm/tr
Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,25 mm
Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	4,25 mm
Quantité	50
Classement finition/ébauche	Finition
Revêtement	non revêtu

Fiche technique

Tolérance	G
Nuance	HU7310
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	AM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3823 120404