


Plaquette DNMG pour ébauche 30 pièces, HB7120-1, Taille: 150612

Données de commande

N° commande	GG2930 150612
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Classement finition/ébauche	ébauche
Rayon d'angle	1,2 mm
Sommaire	250864 HB7120-1
Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	3,75 mm
Application principale	M
Prof. coupe a_p	1,5 - 6 mm
Code ISO plaquette	DNMG 150612
Avance f	0,25 - 0,6 mm/tr
Type d'outils	HM
Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,8 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 240 mm/min
Nombre de changements/dents	4
Quantité	30
Nuance	HB7120-1

Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	VG
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2930 150612