

Garant**Plaquette TCGT pour semi-finition 30 pièces, HU7310, Taille: 110204****Données de commande**

N° commande	GG3825 110204
GTIN	4067263098331
Classe d'article	GGN

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	350 - 600 mm/min
Sommaire	260982 HU7310
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HM
Application principale	N
Code ISO plaquette	TCGT 110204
Nombre de changements/dents	3
Prof. coupe a_p	0,1 - 4 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Avance f	0,05 - 0,5 mm/tr
Classement finition/ébauche	Finition
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	2,75 mm
Quantité	30
Tolérance	G

Fiche technique

Nuance	HU7310
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	AM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3825 110204