

Garant

Plaquette DCMT pour semi-finition 50 pièces, HB7120-1, Réf.: 11T302



Données de commande

N° commande	GG3523 11T302
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Sommaire	260458 HB7120-1
Tolérance	M
Classement finition/ébauche	Finition
Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,15 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 260 mm/min
Type d'outils	Carbure
Rayon d'angle	0,2 mm
Code ISO plaquette	DCMT 11T302
Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	2,75 mm
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Nombre de changements/dents	2
Application principale	M

Fiche technique

Quantité	50
Nuance	HB7120-1
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	VM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3523 11T302