

Garant**Plaquette DNMG pour ébauche 30 pièces, HB7140-2, Réf.: 150608****Données de commande**

N° commande	GG2932 150608
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Profondeur de coupe $a_{p \max}$	3,75 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 170 mm/min
Prof. coupe a_p	1,5 - 6 mm
Application principale	M
Sommaire	250862 HB7140-2
Nombre de changements/dents	4
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,55 mm
Avance f	0,25 - 0,6 mm/tr
Revêtement	AlTiSiN
Quantité	30
Classement finition/ébauche	Finition
Code ISO plaquette	DNMG 150608
Rayon d'angle	0,8 mm
Type d'outils	Carbure

Fiche technique

Nuance	HB7140-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	VG
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2932 150608