


Plaquette KNUX pour semi-finition 30 pièces, HB7130-2, Taille: 160405L

Données de commande

N° commande	GG2936 160405L
GTIN	4067263094494
Classe d'article	GGN

Description technique

Rayon d'angle	0,5 mm
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	4 mm
Type d'outils	Carbure
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,35 mm
Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Application principale	M
Revêtement	revêtu
Sommaire	251032 HB7130-2
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 240 mm/min
Nombre de changements/dents	2
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Classement finition/ébauche	Finition
Code ISO plaquette	KNUX 160405L
Quantité	30
Nuance	HB7130-2

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	VM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2936 160405L