

**Plaquette KNUX pour semi-finition 30 pièces, HB7130-2, Taille: 160405R****Données de commande**

N° commande	GG2936 160405R
GTIN	4067263094470
Classe d'article	GGN

Description technique

Profondeur de coupe $a_{p \max}$	4 mm
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,35 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 240 mm/min
Rayon d'angle	0,5 mm
Nombre de changements/dents	2
Application principale	M
Sommaire	251030 HB7130-2
Type d'outils	Carbure
Revêtement	revêtu
Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Quantité	30
Code ISO plaquette	KNUX 160405R
Nuance	HB7130-2

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	VM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2936 160405R