

Garant**Plaquette KNUX pour semi-finition 50 pièces, HB7130-2, Réf.: 160405R****Données de commande**

N° commande	GG2937 160405R
GTIN	4067263094487
Classe d'article	GGN

Description technique

Revêtement	revêtu
Quantité	50
Application principale	M
Classement finition/ébauche	Finition
Code ISO plaquette	KNUX 160405R
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,35 mm
Rayon d'angle	0,5 mm
Type d'outils	Carbure
Nombre de changements/dents	2
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	4 mm
Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Sommaire	251030 HB7130-2
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 240 mm/min

Fiche technique

Nuance	HB7130-2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	VM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2937 160405R