

Garant**Plaquette DCMT pour semi-finition 50 pièces, HB7130-2, Réf.: 11T302****Données de commande**

N° commande	GG3524 11T302
GTIN	4067263096382
Classe d'article	GGN

Description technique

Quantité	50
Classement finition/ébauche	Finition
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 240 mm/min
Nombre de changements/dents	2
Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Sommaire	260458 HB7130-2
Revêtement	revêtu
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,15 mm
Code ISO plaquette	DCMT 11T302
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	2,75 mm
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Rayon d'angle	0,2 mm
Application principale	M
Type d'outils	Carbure

Tolérance	M
Nuance	HB7130-2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	VM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3524 11T302