


CNMG 120404, Nuance: SP4019

Données de commande

N° commande	250182 SP4019
GTIN	2050001938121
Classe d'article	28A

Description

CNMG 120404 SP4019 Nuance: SP4019

Brise-copeaux: 3J

Prof. coupe a_p : 1 - 4 mm

Avance f : 0,15 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 300 m/min

Vitesse de coupe v_c Application secondaire: 40 - 110 m/min

Description technique

Prof. coupe a_p	1 - 4 mm
Brise-copeaux	3J
Application secondaire	S
Condition de coupe	Continue
Avance f	0,15 - 0,4 mm/tr
Rayon d'angle	0,4 mm
Vitesse de coupe v_c Application secondaire	40 - 110 m/min

Application principale	M
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 300 m/min
Nuance	SP4019
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CNMG 120404
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage