

**Plaquette SNMG pour finition 30 pièces, HB7120-1, Taille: 120404****Données de commande**

N° commande	GG2938 120404
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Classement finition/ébauche	Finition
Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,25 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	90 - 290 mm/min
Rayon d'angle	0,4 mm
Type d'outils	Carbure
Application principale	M
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Sommaire	251142 HB7120-1
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Code ISO plaquette	SNMG 120404
Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	4.25 mm
Nombre de changements/dents	8
Quantité	30
Nuance	HB7120-1

Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	VS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2938 120404