



Porte-outils longitudinal BMT, BMT: 40



Données de commande

N° commande	319885 40
GTIN	4069515004190
Classe d'article	32U

Description

Exécution:

Porte-outils de haute précision adaptés aux machines, pour une utilisation flexible sur les machines à broche principale et à contre-broche. Surfaces de contact et fonctionnelle rectifiées. Adaptation parfaite aux tours correspondants. Convient aux porte-outils de tournage standard.

Avantage(s):

- Construction optimisée en fonction du poids et de la géométrie.
- Sécurité de processus grâce aux matériaux de haute qualité et à la longévité des outils.
- Brunissage pour une meilleure protection anticorrosion.
- Avec gicleurs à bille protégés, jusqu'à 80 bars.

Utilisation:

Usinage intérieur et extérieur sur des tours CNC avec tourelles revolver BMT. Principalement pour usinage extérieur.

Adapté(s) pour:

Tours CNC avec tourelles revolver BMT.

- ACCUWAY: UT-200
- DMG MORI: ALX 1500; ALX 2000; ALX 2500; CLX 450; ecoTurn 450; DuraTurn 2050; DuraTurn 2550; NLX 1500; NLX 2000; NLX 2500; NT 3100; NT 3150; NT 3200; NRX 2000; NTX 1000 Generation 1; NTX 2000 Generation 1; NTX 2500 Generation 1; NTX 3000 Generation 1; NTX 1000 Generation 2; NTX 2000 Generation 2; NTX 2500 Generation 2; NTX 3000 Generation 2; NTX 500; NZX 2500 (tourelle inférieure = BMT 40)

Fiche technique

- **GANESH: ASL-8; ASL-10; ASL-78; ASL-52**
- **TAKISAWA: TS-2000 T20 (3 tasseaux en T); TS-3000 T20 (3 tasseaux en T); TS-4000 T20 (3 tasseaux en T); TS-5000 T20 (3 tasseaux en T)**

Remarque(s):

Autres porte-outils BMT de différentes tailles et dimensions disponibles sur demande.
Veuillez noter qu'il vous incombe de vérifier la compatibilité du porte-outils avec votre machine avant l'achat. Nous ne pouvons garantir une adaptation parfaite.

Description technique

b_2	65 mm
L_1	70 mm
h_2	78 mm
L_2	62 mm
h_1	20 mm
x	70 mm
Type de produit	Porte-outils