

Garant**Plaquette DCMT pour semi-finition 50 pièces, HB7140-2, Réf.: 11T304****Données de commande**

N° commande	GG3525 11T304
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Code ISO plaquette	DCMT 11T304
Application principale	M
Tolérance	M
Quantité	50
Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Nombre de changements/dents	2
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Revêtement	revêtu
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	2,75 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Sommaire	260462 HB7140-2
Classement finition/ébauche	Finition

Fiche technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 200 mm/min
Type d'outils	Carbure
Nuance	HB7140-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	VM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3525 11T304