

Garant**Plaquette SNMG pour finition 50 pièces, HB7120-1, Réf.: 120404****Données de commande**

N° commande	GG2941 120404
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Type d'outils	Carbure
Sommaire	251142 HB7120-1
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Application principale	M
Quantité	50
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	4.25 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Vitesse de coupe v_c Application principale	90 - 290 mm/min
Nombre de changements/dents	8
Code ISO plaquette	SNMG 120404

Fiche technique

Nuance	HB7120-1
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	VS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2941 120404