



Support pour pointes de lissage diamantées Tête pivotante vers la gauche, Taille de queue: 10-16



Données de commande

N° commande	291407 10-16
GTIN	
Classe d'article	29M

Description

Exécution:

Tête d'outil pivotante (plage de réglage $\pm 90^\circ$).

Avantage(s):

Qualité d'état de surface $R_z < 1 \mu\text{m}$ possible.

Utilisation:

Pour l'usinage de matériaux jusqu'à 65 HRC. Idéal pour le traitement de surfaces de contours complexes et continus.

Pour le galetage des **contours continus** (convexes, concaves, cylindriques, coniques) ainsi que des surfaces planes. Egalement pour applications jusqu'à l'épaulement.

Livraison:

Taille de queue 10 avec adaptateur de queue 12 mm $\times$ 12 mm et 16 mm $\times$ 16 mm.

Attention:

Les pointes de galetage diamantées doivent être commandées séparément!

Remarque(s):

Pour des recommandations d'utilisation détaillées, se reporter au manuel d'utilisation fourni.

Description technique

Fiche technique

Taille de queue	10-16 mm
Type de produit	Outil de brunissage