

**Plaquette SNMG pour semi-finition 30 pièces, HB7120-1, Taille: 120404****Données de commande**

N° commande	GG2944 120404
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Nombre de changements/dents	8
Prof. coupe a_p	0,5 - 4 mm
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	4.25 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Rayon d'angle	0,4 mm
Code ISO plaquette	SNMG 120404
Sommaire	251222 HB7120-1
Application principale	M
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Type d'outils	Carbure
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 260 mm/min
Quantité	30
Nuance	HB7120-1

Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	VM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2944 120404