



Support pour galets de roulage Tête pivotante, Gauche, Taille de queue: 10-16



Données de commande

N° commande	291417 10-16
GTIN	
Classe d'article	29M

Description

Exécution:

Tête d'outil pivotante (plage de réglage $\pm 90^\circ$).

Avantage(s):

Qualité d'état de surface jusqu'à $R_z 2 \mu m$ possible.

Utilisation:

Pour l'usinage de matériaux jusqu'à 45 HRC. Idéal pour le traitement de surfaces de contours complexes et continus.

Pour le roulage de **contours continus** (convexes, concaves, cylindriques, coniques) ainsi que de surfaces planes. Egalement pour applications jusqu'à l'épaulement.

Livraison:

Taille de queue 10 avec adaptateur de queue 12 mm $\times$ 12 mm et 16 mm $\times$ 16 mm.

Attention:

Rouleaux de roulage à commander séparément!

Remarque(s):

Pour des recommandations d'utilisation détaillées, se reporter au manuel d'utilisation fourni. Vérifier les contours gênants éventuels (dimension x du rouleau = 2,5 mm).

Description technique

Fiche technique

Attribut des noms de produit	Gauche
Type de produit	outil de galetage