

Garant**Pack promotionnel SCMT 09T304****Données de commande**

N° commande	GG3529 09T304
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description**Exécution:**

Burette à pression souple et incassable en polyéthylène, résistante à l'huile, aux acides et aux carburants, pour tous types de produits antirouille et d'huiles.

Description technique

Classement finition/ébauche	Finition
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 270 mm/min
Type d'outils	HM
Rayon d'angle	0,4 mm
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Nombre de changements/dents	4
Code ISO plaquette	SCMT 09T304
Profondeur de coupe $a_{p \text{ min}}$	0,25 mm
Sommaire	260742 HB7130-2
Profondeur de coupe $a_{p \text{ max}}$	3,25 mm

Fiche technique

Application principale	M
Quantité	30
Nuance	HB7130-2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	VS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3529 09T304