

**Pack promotionnel SCMT 09T304****Données de commande**

N° commande	GG3529 120404
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description**Exécution:**

Burette à pression souple et incassable en polyéthylène, résistante à l'huile, aux acides et aux carburants, pour tous types de produits antirouille et d'huiles.

Description technique

Code ISO plaquette	SCMT 120404
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 270 mm/min
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	HM
Nombre de changements/dents	4
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	4,25 mm
Application principale	M
Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,25 mm
Rayon d'angle	0,4 mm

Sommaire	260748 HB7130-2
Quantité	30
Nuance	HB7130-2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	VS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3529 120404