



## Foret à plaquettes KOMET KUB Pentron® Queue ABS®, 4×D, Ø DC m7: 38,5mm



### Données de commande

N° commande	236603 38,5
GTIN	4047109200814
Classe d'article	24P

### Description

#### Exécution:

**Tolérance d'alésage:**  $D - 0,1 / + 0,3$

#### Utilisation:

Avec plaquettes 236605 – 236610.

#### Remarque(s):

- **Utilisation uniquement en présence de conditions de machine stables.**
- **Exécution 2×D et 3×D avec queue ABS® disponible sur demande.**
- **Perçage excentré jusqu'à  $V_{max} = 0,25$  mm.**
- **Ø maximal possible par sélection =  $D + 0,5$  mm.**
- **Modèle avec queue PSC disponible sur demande.**

### Description technique

Nombre de dents Z	1
Jeu de vis pour plaquettes	239652 20IP (6,3 Nm)
Code ISO plaquette	SOGX 120408 42-...
Ø queue ABS® $D_s$	63 mm
Long. utile $L_1$	156 mm
Série	KUB Pentron®
Ø nom. D	38,5
Longueur de col $L_A$	199 mm
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à	4×D

Queue	ABS
Application de perçage	Centrage sous condition
Application de perçage	Convexe sous condition
Application de perçage	Perçage transversal sous condition
Application de perçage	Perçage en paquet sous condition
Application de perçage	Sortie en oblique sous condition
Application de perçage	Pré-perçage en oblique sous condition
Arrosage interne	oui
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Forets à plaquettes

## Accessoires

Jeu de vis de serrage Torx Plus® 10 pièces Taille empreinte 20IP	239652 20IP
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 20IP	674252 20IP
Lame 8 mm, avec aimant et porte-embouts 1/4 pouce Longueur totale 50 mm	659874 50
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659906 1600
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659957 1600