

Garant**Plaquette SNMG pour semi-finition 50 pièces, HB7120-1, Réf.: 120408****Données de commande**

N° commande	GG2947 120408
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Type d'outils	Carbure
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 260 mm/min
Sommaire	251224 HB7120-1
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,5 - 4 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Quantité	50
Classement finition/ébauche	Finition
Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,55 mm
Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	4.25 mm
Code ISO plaquette	SNMG 120408
Nombre de changements/dents	8
Application principale	M

Fiche technique

Nuance	HB7120-1
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	VM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2947 120408