

**Plaquette TCMT pour semi-finition 30 pièces, HB7035-2, Réf.: 110202****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | GG2847 110202 |
| GTIN             | 4067263092278 |
| Classe d'article | GGN           |

**Description technique**

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Prof. coupe $a_p$                             | 0,3 - 2 mm       |
| Nombre de changements/dents                   | 3                |
| Code ISO plaquette                            | TCMT 110202      |
| Sommaire                                      | 260980 HB7035-2  |
| Vitesse de coupe $v_c$ Application principale | 80 - 290 mm/min  |
| Classement finition/ébauche                   | Finition         |
| Application principale                        | P                |
| Rayon d'angle                                 | 0,2 mm           |
| Type d'outils                                 | HM               |
| Profondeur de coupe $a_{p \min}$              | 0,15 mm          |
| Profondeur de coupe $a_{p \max}$              | 2,75 mm          |
| Avance $f$                                    | 0,08 - 0,3 mm/tr |
| Quantité                                      | 30               |
| Nuance                                        | HB7035-2         |

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Condition de coupe | Fortement intermittente |
| Brise-copeaux      | SM                      |
| Type de produit    | Plaquette pour tournage |

**#Produits adaptés**

No Shop URL available for: GG2847 110202