


Plaquette SCMT pour finition 30 pièces, HB7140-2, Réf.: 09T304

Données de commande

N° commande	GG3530 09T304
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Sommaire	260742 HB7140-2
Nombre de changements/dents	4
Application principale	M
Type d'outils	HM
Classement finition/ébauche	Finition
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 230 mm/min
Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,25 mm
Code ISO plaquette	SCMT 09T304
Revêtement	revêtu
Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	3,25 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Quantité	30

Fiche technique

Nuance	HB7140-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	VS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3530 09T304