



## Fluoforet plat (sans collerette) - Uni, Filetage: M4



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 080753 M4     |
| GTIN             | 4069515008716 |
| Classe d'article | BAW           |

### Description

#### Exécution:

Réalisation très rapide d'avant-trous dans des matériaux à parois minces par chaleur frictionnelle. Utilisable sur les perceuses CNC, CN et à colonne.

Fluoforet plat (sans collerette).

Standard ou long; avec ou sans collerette.

#### Utilisation:

Convient pour l'acier, l'acier inoxydable, l'aluminium, le cuivre, le laiton.

#### Adapté(s) pour:

Pincés de serrage ER HOLEX 308964.

Clé de serrage ER 309680.

Taraud à refouler HOLEX 139130 ou 139180.

### Description technique

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Pour filetage M                 | M4                     |
| Vitesse de rotation recommandée | 2700 min <sup>-1</sup> |
| Ø perçage                       | 3,7 mm                 |

## Fiche technique

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Epaisseur du matériau                | 0,7 - 2,5 mm |
| Puissance d'entraînement recommandée | 0,8 kW       |
| Ø queue                              | 6 mm         |
| Type de produit                      | fluoforet    |