

**Plaquette VCGT pour semi-finition 30 pièces, HB7310, Réf.: 110302****Données de commande**

N° commande	GG3836 110302
GTIN	4067263098676
Classe d'article	GGN

Description technique

Prof. coupe a_p	0,1 - 4 mm
Type d'outils	Carbure
Classement finition/ébauche	Finition
Rayon d'angle	0,2 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	350 - 600 mm/min
Sommaire	261453 HB7310
Avance f	0,05 - 0,5 mm/tr
Application principale	N
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,15 mm
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	1,75 mm
Nombre de changements/dents	2
Code ISO plaquette	VCGT 110302
Quantité	30
Tolérance	G
Nuance	HB7310

Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	AM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3836 110302