



Fluoforet standard (avec collerette) - Inox, Filetage: M5



Données de commande

N° commande	080752 M5
GTIN	4069515008679
Classe d'article	BAW

Description

Exécution:

Standard ou long; avec ou sans collerette.

Réalisation très rapide d'avant-trous dans des matériaux à parois minces par chaleur frictionnelle.

Utilisable sur les perceuses CNC, CN et à colonne.

Fluoforet standard (avec collerette), pour une utilisation dans les matériaux inoxydables.

Utilisation:

Spécialement conçu pour les aciers inoxydables.

Adapté(s) pour:

Pincés de serrage ER HOLEX 308964.

Clé de serrage ER 309680.

Taraud à refouler HOLEX 139130 ou 139180.

Description technique

Epaisseur du matériau	0,7 - 1 mm
Vitesse de rotation recommandée	2600 min ⁻¹
Puissance d'entraînement recommandée	1 kW

Fiche technique

Ø perçage	4,6 mm
Ø queue	6 mm
Type de produit	fluoforet