



Plaquette SCMT pour finition 50 pièces, HB7140-2, Réf.: 09T304



Données de commande

N° commande	GG3533 09T304
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Quantité	50
Type d'outils	Carbure
Rayon d'angle	0,4 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Nombre de changements/dents	4
Sommaire	260742 HB7140-2
Revêtement	revêtu
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	3,25 mm
Application principale	M
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 230 mm/min
Code ISO plaquette	SCMT 09T304

Fiche technique

Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Nuance	HB7140-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	VS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3533 09T304