



Fluoforet standard (avec collerette) - Inox, Filetage: M6



Données de commande

N° commande	080752 M6
GTIN	4069515008686
Classe d'article	BAW

Description

Exécution:

Standard ou long; avec ou sans collerette.

Réalisation très rapide d'avant-trous dans des matériaux à parois minces par chaleur frictionnelle.

Utilisable sur les perceuses CNC, CN et à colonne.

Fluoforet standard (avec collerette), pour une utilisation dans les matériaux inoxydables.

Utilisation:

Spécialement conçu pour les aciers inoxydables.

Adapté(s) pour:

Pincés de serrage ER HOLEX 308964.

Clé de serrage ER 309680.

Taraud à refouler HOLEX 139130 ou 139180.

Description technique

Puissance d'entraînement recommandée	1,3 kW
Ø queue	8 mm
Epaisseur du matériau	0,7 - 1 mm

Fiche technique

Vitesse de rotation recommandée	2500 min ⁻¹
Ø perçage	5,4 mm
Type de produit	fluforet