

Garant**Plaquette VCGT pour semi-finition 30 pièces, HB7310, Réf.: 160404****Données de commande**

N° commande	GG3836 160404
GTIN	4067263098737
Classe d'article	GGN

Description technique

Profondeur de coupe $a_{p \max}$	2,5 mm
Code ISO plaquette	VCGT 160404
Sommaire	261458 HB7310
Prof. coupe a_p	0,1 - 4 mm
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Avance f	0,05 - 0,5 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	350 - 600 mm/min
Rayon d'angle	0,4 mm
Quantité	30
Type d'outils	Carbure
Application principale	N
Classement finition/ébauche	Finition
Classement finition/ébauche	Finition
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	G

Fiche technique

Nuance	HB7310
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	AM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3836 160404