

Garant**Plaquette SCMT pour semi-finition 30 pièces, HB7120-1, Taille: 09T308****Données de commande**

N° commande	GG3534 09T308
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Rayon d'angle	0,8 mm
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	3,25 mm
Application principale	M
Sommaire	260763 HB7120-1
Nombre de changements/dents	4
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	HM
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 260 mm/min
Code ISO plaquette	SCMT 09T308
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,55 mm
Tolérance	M
Quantité	30

Fiche technique

Nuance	HB7120-1
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	VM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3534 09T308